


Zástrčka FBS-SUB-9-GS-IB-B

číslo dielca: 532217

FESTO

pre Interbus



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20 mm
Výška	62 mm
Dĺžka	61 mm
Protokol	Interbus
Prídavné funkcie	Integrovaný RBST mostík
Hmotnosť výrobku	60 g
rozhranie prevádzkovej zbernice	1x 5 pružinových svoriek
Prípustný priemer kábla	5 ... 10 mm
Spôsob ochrany	IP65 IP67 zmontované podľa IEC 60529
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúci
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál prevlečnej matice	Mosadz
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	NBR