

# membránový sušič vzduchu MS6N-LDM-1/4-RD-P2-Z

číslo dielca: 532283

FESTO

Redukovaný rosný bod, s kovovou miskou, prietok zprava doľava.


Výbehový typ: Dostupný do 2006

Pozor: Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky zariadenia je

potrebná filtrácia pracovného vzduchu mikrofiltrom 0,01µm

(Zostatkové nečistoty < 0,1µm, zostatkový obsah oleja < 0,1

mg/kubický meter)



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota   |
|------------------------------------|---|
| Velkosť                            | 6   |
| Typový rad                         | MS  |
| montážna poloha                    | vertikálny +/- 5°                                     |
| Konštrukčné vyhotovenie            | Membránová sušička                                    |
| Misková ochrana                    | integrováný ako kovová nádobka                        |
| Vstupný tlak 1                     | 3 ... 8,5 bar   |
| Štandardný menovitý prietok        | 400 l/min   |
| Pracovné médium                    | trieda kvality vzduchu 1:7:1 podľa ISO 8573-1         |
| Tlakový rosný bod - pokles         | 13 °C   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2   |
| Teplota skladovania                | -20 ... 55 °C   |
| Teplota média                      | 5 ... 55 °C   |
| Teplota okolia                     | 5 ... 55 °C   |
| Hmotnosť výrobku                   | 1.410 g   |
| Typ upevnenia                      | Voliteľný:<br>zabudovanie vedenia<br>s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1             | NPT1/4-18   |
| Pneumatická prípojka 2             | NPT1/4-18   |
| Materiálová informácia pre skriňu  | Hliníkový tlakový odliatok                            |
| Materiálová informácia pre šálku   | Hliníková tvárna zliatina                             |