

Filter s aktívnym uhlím LFX-D-MINI

číslo dielca: 532776

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Vysokovýkonný filter pre technicky nemazaný, nezapáchajúci stlačený vzduch, vhodný pre použitie v potravinárstve

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s aktívnym uhlíkom vláknitý filter
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Pracovný tlak	0 ... 16 bar
Odporúčaný maximálny nominálny prietok	360 l/min
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	360 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inertné plyny
Teplota média	5 ... 30 °C
Obsah zvyškového oleja	≤ 0,003 mg/m ³
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	283 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný:
Pneumatická prípojka	bez prípojnej platne
Pneumatická prípojka 1	Batériový modul
Pneumatická prípojka 2	Batériový modul
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	Aktívny uhlík tkanina
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC