



# Jemný filter LFMB-D-MINI-DA

FESTO

číslo dielca: 532811  
Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez závitových pripojovacích dosiek so závitovými čapmi FRB. Filtračná vložka 1 µm s kovovým ochranným košom, s ukazovateľom diferenčného tlaku a manuálnym odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota  |
|------------------------------------|--|
| Typový rad                         | D  |
| Veľkosť                            | Mini   |
| Konštrukčné vyhotovenie            | vláknitý filter  |
| Kvalita filtrácie                  | 1 µm   |
| Odtok kondenzátu                   | manuálne otáčavý   |
| Pracovný tlak                      | 1 ... 16 bar   |
| Pracovné médium                    | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertné plyny  |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe  | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Inertné plyny |
| Účinnosť filtrácie                 | 99,99 %  |
| Max. množstvo kondenzátu           | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Misková ochrana                    | kovový ochranný kôš  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                                  |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota média                      | 1,5 ... 60 °C  |
| Teplota okolia                     | -10 ... 60 °C  |
| Teplota skladovania                | -10 ... 60 °C  |
| Obsah zvyškového oleja             | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ukazovateľ diferenčného tlaku      | Optický ukazovateľ   |
| Typ upevnenia                      | zabudovanie vedenia<br>s príslušenstvom<br>Voliteľný:          |
| montážna poloha                    | vertikálny +/- 5°  |
| Pneumatická prípojka 1             | pripájacia platňa  |
| Pneumatická prípojka 2             | pripájacia platňa  |
| Materiál telesa                    | Zinkový odlatok odliaty pod tlakom                             |
| Materiál filtra                    | bór kremičitanové vlákna                                       |
| Materiál nádoby                    | PC   |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS   |
| Hmotnosť výrobku                   | 283 g  |