

Jemný filter

LFMB-1/2-D-MIDI-DA


FESTO

číslo dielca: 532822

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Filtračná vložka 1 µm s kovovým ochranným košom, s ukazovateľom diferenčného tlaku a manuálnym odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Typový rad | D |
| Veľkosť | Midi |
| Konštrukčné vyhotovenie | vláknitý filter |
| Kvalita filtrácie | 1 µm |
| Odtok kondenzátu | manuálne otáčavý |
| Pracovný tlak | 1 ... 16 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertné plyny |
| Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 1.750 l/min |
| Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 500 l/min |
| Účinnosť filtrácie | 99,99 % |
| Max. množstvo kondenzátu | 43 cm ³ |
| Misková ochrana | kovový ochranný kôš |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota média | 1,5 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Obsah zvyškového oleja | 0,5 mg/m ³ |
| Ukazovateľ diferenčného tlaku | Optický ukazovateľ |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný: |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/2 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/2 |
| Materiál telesa | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |
| Materiál filtra | bór kremičitanové vlákna |
| Materiál nádoby | PC |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Hmotnosť výrobku | 834 g |