


Vložka mikro filtra MS6-LFM-A

číslo dielca: 532909

FESTO

Pre typový rad MS, stupeň filtrácie: 0,01µm



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
podľa normy	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Typový rad	MS
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	900 l/min
Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	135 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6::-4] Inertné plyny
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [3::-2]
Stupeň oddelenia častíc (0,1 - 0,5 µm)	99,995 %
MPPS	0,05 µm
Stupeň oddelenia MPPS	99,95 %
Obsah zvyškového oleja	0,01 mg/m ³