


Príruba motora EAMF-A-64A/B-87A

číslo dielca: 533140

FESTO

pre elektromechanický pohon s krokovým motorom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	275 g
Kód rozhrania, motor in	87A
Kód rozhrania, teleso spojky	64A 64B
Materiálový údaj	zhoda s RoHS