


Nástrčná závitová T spojka QBT-1/8-5/16-U-M

číslo dielca: 533255

FESTO

Nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	0,236 "
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
Typ	Tvar T
veľkosť zväzku	5
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	13,775 ... 145 psi
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	0,723 oz
Typ upevnenia	Vonkajší šesťhran SW14
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit R1/8
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 5/16"
Teplota okolia, Fahrenheit	32 ... 140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál tesnenia závitú	NBR
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ