

Špirálová plastová hadica PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

číslo dielca: 533466

FESTO

vysoko flexibilný, zosilnený vláknami, s vysokou odolnosťou voči hydrolyze.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	4,8 m
Vonkajší priemer	11,7 mm
Blokovacia dĺžka	1,172 m
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	65 mm
Vnútorňý priemer	7,9 mm
Priemer vinutia	51 mm
Počet závitov vinutia	41
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 13 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	12,5 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	480 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G3/8
Pneumatická prípojka 2	vonkajší závit G3/8
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	A 87 +/-3
Materiál pripojovacieho závitú	Mosadz poniklované
Materiál ochrany zalomenia	POM
Materiál hadice	TPE-U(PU)