


# obslužné zariadenie FED-50

číslo dielca: 533531

FESTO

Zobrazovací a ovládací panel s LCD displejom s pripojením k PLC systému, 4 funkčné klávesy.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	53 mm
Výška	109 mm
Dĺžka	149 mm
Max. hrúbka predného panelu	5 mm
Užívateľská pamäť	512 kByte
Počet užívateľov, LED	5
Počet funkčných kláves	4
Počet systémových kláves	7
Reálny čas	áno
Zoznamy udalostí	256
Pamäť receptov	16 Kilobyte
Poplachy	1.024
Odchýlka reálneho času	130 s / mesiac
Počet systémových LED	4
Zobrazenie	Monochromatický LCD S podsvietením
Typ zobrazenia	4 x 20 Znakov LCD s podsvietením
Veľkosť display-a	4 x 20 Znakov
Záložná batéria	3 V / 270 mA Lithium
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Rozlíšenie displeja	120x32 Pixel
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	0,25 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 spredu, IP20 zozadu
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Osvedčenie	RCM Mark
Hmotnosť výrobku	1.000 g
AUX - rozhranie	Sub-D 9-pinový zásuvka
PC rozhranie	RS232 Sub-D 15-pinový Zástrčka
Programovacie rozhranie	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhranie	15-pinový RS232 Zástrčka

charakteristický znak	Hodnota
	Sub-D
Ethernet-Rozhranie	voliteľné, 10 MBd
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Programovací softvér	FED Designer 6.06, alebo vyššia
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	NEC 500 Class I, Div. 2