

# Prevečná matica MCK-PK-3-KD

číslo dielca: 533672

FESTO

Kovové vyhotovenie.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	vnútorný závit M6x0,75
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1,2 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 174 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 4 mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna liatina, poniklovaná
Materiálový údaj	zhoda s RoHS