


spojka
EAMC-42-50-14-20
číslo dielca: 533710

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	14 mm
Priemer držiaka 2	20 mm
Velkosť	42
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34,8 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	138 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS