


nástrčná prípojka QS-F-G1/4-8-I

číslo dielca: 533930

FESTO

Vonkajší závit s vnútorným šesťhranom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Velkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 6,2 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 16 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 |
| Bezpečné pre potraviny | podľa prehlásenia výrobcu |
| Teplota okolia | 0 ... 150 °C |
| Osvedčenie | Germanischer Lloyd |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 15 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 14,6 g |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 8 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu | Mosadz chrómované a niklované |
| Materiálová informácia pre tesnenie závitů | FPM |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice | FPM |