


Kombinácia úpravných jednotiek MSB6N-1/2-FRC12:J10M2

číslo dielca: 533985

FESTO

Kombinácia filtra s regulátorom a zaolejovača, maximálny výstupný tlak 12 bar, 5 µm-Filter, s manometrom, uzamykateľnou regulačnou hlavou, kovovou nádobou, automatickým odpúšťaním kondenzátu, prietok zľava doprava.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | 6 |
| Typový rad | MS |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 5 µm |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický |
| Konstruktívne vyhotovenie | Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom |
| Misková ochrana | integrovaný ako kovová nádobka |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 12 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 12 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 3.600 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| Teplota média | 5 ... 60 °C |
| Teplota okolia | 5 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 1.713 g |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/2 NPT |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |