


# Kombinácia úpravných jednotiek MSB6N-1/2-FRC5:J1M1

číslo dielca: 533993

FESTO

Kombinácia filter-redukčný ventil, maznica, maximálny výstupný tlak 12 bar, 40 µm filter, s manometrom, uzamykateľná regulačná hlavica, plastová nádoba s plastovým ochranným krytom, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Velkosť                                   | 6   |
| Typový rad                                | MS  |
| Zabezpečenie ovládania                    | Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom   |
| montážna poloha                           | vertikálny +/- 5°   |
| Kvalita filtrácie                         | 40 µm   |
| Odtok kondenzátu                          | manuálne otáčavý  |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Filters redukčným ventilom a s manometrom<br>Proporcionálny zaolejovač                                  |
| Funkcia regulátora                        | konštantný výstupný tlak<br>s kompenzáciou tlaku<br>so sekundárnym odvzdušnením<br>so spätným prietokom |
| Misková ochrana                           | ochranný kôš z plastu   |
| Ukazovateľ tlaku                          | s manometrom  |
| Pracovný tlak                             | 1,5 ... 20 bar  |
| Oblasť regulácie tlaku                    | 0,5 ... 12 bar  |
| Štandardný menovitý prietok               | 3.700 l/min   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertné plyny  |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2 - Mierne zaťaženie koróziou   |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B2-L  |
| Teplota skladovania                       | -10 ... 60 °C   |
| Vhodné pre potravinárstvo                 | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch  |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe         | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-]  |
| Teplota média                             | -10 ... 60 °C   |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C   |
| Hmotnosť výrobku                          | 1.495 g   |
| Typ upevnenia                             | s príslušenstvom  |
| Pneumatická prípojka 1                    | 1/2 NPT   |
| Pneumatická prípojka 2                    | 1/2 NPT   |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |