


plastová hadica PUN-E-10x1,25-SI-300

číslo dielca: 534176

FESTO

vhodné pre použitie s QS-spojками, vysoko felxibilne, odolné voči hydrolyze, nevhodné pre použitie pri výrobe potravín.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	60 mm
Vnútorňý priemer	7,5 mm
Min. polomer ohybu	26 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-35 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,044 kg/m
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)