

# Jednotka úpravy vzduchu FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B

FESTO

číslo dielca: 534192

Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez závitovej prípojnej dosky, bez manometra, poloautomatické odpúšťanie kondenzátu

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mikro
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	poloautomaticky
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	3 cm <sup>3</sup>
Kvalita filtrácie	5 μm
Funkcia regulátora	so sekundárnym odvzdušnením
Ukazovateľ tlaku	M5 pripravený
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,3 bar
Štandardný menovitý prietok	170 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	103 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	M7
Pneumatická prípojka 2	M7
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál nádobky	PC