


Tlmič hluku U-1/2-20

číslo dielca: 534225

FESTO

Na zníženie hluku a zabráneniu znečistenia na odvetrávacích prípochoch
pneumatických komponentov.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	20
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Príetok do atmosféry	10.300 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	82 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	58,2 g
Pneumatická prípojka	G1/2
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiálový údaj	zhoda s RoHS