

Tesniaci krúžok OL-1/8-500

číslo dielca: 534232

FESTO

s kovovým krúžkom, bez netesností



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| podľa normy | ISO 16030 |
| veľkosť zväzku | 500 |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 3 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 30 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 435 psi |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| RSBP-klasifikácia podľa CD-0033 | F1a |
| Trieda čistoty | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čistočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistíte správnu inštaláciu. |
| Teplota okolia | -40 ... 100 °C |
| ručné prítiahnutie pri izbovej teplote | áno |
| Menovitý ťahovací moment | 6 Nm |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment | ± 20 % |
| Pneumatická prípojka | G1/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál dorazov | Hliník |
| Materiál tesnení | HNBR |