

Tesniaci krúžok

OL-1/4-200

číslo dielca: 534233

FESTO

s kovovým krúžkom, bez netesností



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 16030
veľkosť zväzku	200
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 3 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 30 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 435 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Trieda čistoty	Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba čistočiek. Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistíte a zaistíte správnu inštaláciu.
Teplota okolia	-40 ... 100 °C
ručné prítiahnutie pri izbovej teplote	áno
Menovitý ťahovací moment	10 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dorazov	Hliník
Materiál tesnení	HNBR