

Guľový ventil VAPB-1-F-40-F0304

číslo dielca: 534306

FESTO

Mosadz, menovitá šírka 1 ", prírubá F0304, PN40.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Rp1
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
prípojovací obraz príruby	F03 F04
Menovitý priemer DN	25
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	40
Odrhový moment pri tlakovej diferencii, menovitá tlak, armatúra PN	8,5 Nm
Odrhávaci moment pri tlakovej diferencii 1 MPa (10 bar, 145 psi)	7,2 Nm
podľa normy	ISO 5211
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-20 ... 150 °C
Prietok Kv	70 m ³ /h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Číslo materiálu pre teleso	2.0402 CW617N
Materiál tesnení	HNBR PTFE
Materiál gule	Mosadz Tvrdo pochrómované
Číslo materiálu pre guľôčku	2.0402 CW617N
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu pre hriadeľ	2.0401 CW614N
Hmotnosť výrobku	800 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou