

guľový kohút

VAPB-1 1/4-F-63-F0405-CR

číslo dielca: 534316

FESTO

Odolný proti korózii a kyselinám



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Rp1 1/4
prípojovací obraz príruby	F04 F05
Vnútorňý priemer	32 mm
Menovitý priemer DN	32
Menovitý tlak procesného ventilu	63
Ovládací moment	28 Nm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-] Inertné plyny Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-10 ... 180 °C
Prietok Kv	105 m ³ /h
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre teleso	1.4408
Materiálová informácia pre tesnenia	FPM PTFE
Materiálová informácia, guľôčka	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre guľôčku	1.4401
Materiálová informácia pre hriadeľ	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4401
Hmotnosť výrobku	1.900 g
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3