


nadstavba koncového snímača DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

číslo dielca: 534468

FESTO

pre kyvné pohony s montážnym rozhraním podľa VDI/VDE 3845.
Vhodné pre všetky kyvné pohony DAPS a len pre DRD/DRE veľkostí od 4 do 225. Pre kyvné pohony veľkostí 1 a 2 resp. od 375 do 880 je montáž možná len s adaptérom DAPZ-SBZ-...



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla podľa normy	8 ... 13 mm EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Typ	hranatý
montážna poloha	ľubovoľný
Odolnosť voči skratu	nie
Funkcia spínacieho prvku	Menič
Ochrana proti prepólovaniu	nie
princíp merania	Mechanicky/elektricky
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 250 V
Izolačné napätie	250 V
Max. výstupný prúd	16.000 mA
Nárazová pevnosť	4 kV
Stupeň znečistenia	3
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-20 ... 85 °C
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Káblový konektor so závitom	M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	EPDM
Materiálová informácia pre kryt telesa	PC
Materiálová informácia pre objímku telesa	PA
Materiálová informácia pre konzolu	PA