


# Nadstavba koncových snímačov DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

číslo dielca: 534475

FESTO

pre kyvné pohony s montážnym rozhraním podľa VDI/VDE 3845.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	7 ... 13 mm
podľa normy	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Typ	okružly
montážna poloha	ľubovoľný
Odolnosť voči skratu	taktovací
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
princíp merania	induktívny
Ukazovateľ stavu spínania	áno
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Vlastná spotreba prúdu pri pracovnom napätí	0 ... 100 mA
Izolačné napätie	50 V
Max. výstupný prúd	100 mA
Spínací výstup	PNP
Nárazová pevnosť	0,5 kV
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Káblový konektor so závitom	M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál krytu telesa	PC
Materiál základu telesa	ABS+PC
Materiál konzoly	ABS+PC