


Zástrčka FBS-RJ45-8-GS

číslo dielca: 534494

FESTO

pre funkčný modul CPX-FEC-...



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	33 mm
Výška	41 mm
Dĺžka	20 mm
Hmotnosť výrobku	15 g
Špecifikácia kábla pre Ethernet	Typ: CAT.5 Priemer jadra jedného vodiča: 089 - 099 mm AWG 24-26, tenký drôt
Ochrana proti priamemu a nepriamemu dotyku	Funkcia bezpečného odpojenia nízkeho napätia (PELV)
Prípustný priemer kábla	4 ... 5,4 mm
Spôsob ochrany	IP65 IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 % nekondenzujúci
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	NBR