

Prípojovací blok CPX-AB-2-M12-RK-IB


číslo dielca: 534505

Výbehový typ

[použitelný je len v kombinácii s CPX-FB6.](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2027. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	Interbus
Rozmery Š x D x V	48 mm x 85 mm x 24 mm
Hmotnosť výrobku	140 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Ochrana proti priamemu a nepriamemu dotyku	Funkcia bezpečného odpojenia nízkeho napätia (PELV)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA - zosilnený
rozhranie prevádzkovej zbernice	2xM12x1, B-kódovaných