

# Redukčný ventil s filtrom MS12-LFR

číslo dielca: 535022

FESTO

Pre montáž do batérie, s G-závitom.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak              | Hodnota  |
|------------------------------------|--|
| Velkosť                            | 12   |
| Typový rad                         | MS   |
| Zabezpečenie ovládania             | Otočné tlačítko s aretáciou<br>Otočné tlačítko so zabudovaným zámkom<br>s príslušenstvom uzamykateľné          |
| montážna poloha                    | vertikálny +/- 5°  |
| Konštrukčné vyhotovenie            | Filters redukčným ventilom a s manometrom  |
| Ukazovateľ tlaku                   | s manometrom   |
| Max. tlaková hysterézia            | 0,4 bar  |
| Pracovné médium                    | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou  |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota skladovania                | -10 ... 60 °C  |
| Teplota média                      | -10 ... 60 °C  |
| Teplota okolia                     | -10 ... 60 °C  |
| Typ upevnenia                      | zabudovanie vedenia<br>s príslušenstvom<br>Voliteľný:  |
| Materiál telesa                    | Hliníkový tlakový odliatok   |
| Materiál nádobky                   | Hliníková tvárna zliatina  |