

Filter MS12-LF

číslo dielca: 535023

FESTO

Pre montáž do batérie, s G-závitom.



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Pracovný tlak	0,8 ... 20 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina