

Pomalo nábehový ventil MS12-DE

číslo dielca: 535034

FESTO

Pre montáž do batérie, s G-závitom.



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odsávania	škrtené
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou tlačítkom
Konštrukčné vyhotovenie	piestové sedlo
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	predregulovaný
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Funkcia ventilu	2/2
Ukazovateľ stavu spínania	s príslušenstvom
Pracovný tlak	3 ... 16 bar
Štandardný menovitý prietok	25.000 ... 42.000 l/min
Spínacia doba	100 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	3.800 g
Zobrazenie stavu signálu	s príslušenstvom
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok