

filter MS4-LF-1/8-CUM

číslo dielca: 535638

FESTO

5µm-filter, kovová nádoba, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zľava doprava



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------------------|--|
| Velkosť | 4 |
| Typový rad | MS |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 5 µm |
| Odtok kondenzátu | manuálne otáčavý |
| Konštrukčné vyhotovenie | Spekaný filter s odstredivým separátorom |
| Max. množstvo kondenzátu | 25 ml |
| Misková ochrana | integrovaný ako kovová nádobka |
| Pracovný tlak | 0 ... 14 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 1.000 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 349 g |
| Typ upevnenia | Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/8 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre filter | PE |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiálová informácia pre šálku | Hliníkový tlakový odliatok Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre priezor | PA |