

filtračný regulačný ventil MS4N-LFR-1/8-D7-CUM-AS-Z

číslo dielca: 535735

FESTO

maximálny výstupný tlak 12 bar, 5 µm- filter, s manometrom,
uzamykateľná regulačná hlavica, kovová nádobka, manuálne
odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zprava doľava.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Velkosť | 4 |
| Typový rad | MS |
| Zabezpečenie ovládania | s príslušenstvom uzamykateľné |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 5 µm |
| Odtok kondenzátu | manuálne otáčavý |
| Konštrukčné vyhotovenie | Filters redukčným ventilom a s manometrom |
| Max. množstvo kondenzátu | 25 ml |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvodušením so spätným prietokom |
| Misková ochrana | integrovanej ako kovová nádobka |
| Ukazovateľ tlaku | s manometrom |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 12 bar |
| Vstupný tlak 1 | 0,8 ... 14 bar |
| Max. tlaková hysterézia | 0,25 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 850 l/min |
| Pracovné médium | stlačený vzduch |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | 3.7.- podľa DIN ISO 8573-1 |
| Teplota média | -10 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 475 g |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom Voliteľný: inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia |
| Pneumatická prípojka 1 | NPT1/8-27 |
| Pneumatická prípojka 2 | NPT1/8-27 |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiálová informácia pre šálku | Hliníkový tlakový odliatok Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre priezor | PA |
| Materiálová informácia, Izolačný kotúč | POM |