

zaolejovač MS4N-LOE-1/8-U-Z

číslo dielca: 535801

FESTO

kovová, smer prietoku vzduchu zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Proporcionálny zaolejovač
Max. kapacita oleja	36 cm ³
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Vstupný tlak 1	1 ... 12 bar
Minimálny prietok pre funkciu maznice	40 l/min
Štandardný menovitý prietok	1.100 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Viskozita oleja	ISO VG 32
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	354 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/8-27
Pneumatická prípojka 2	NPT1/8-27
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníkový tlakový odliatok Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre priezor	PA