


# Ventilový terminál CPA14-ASI-VI

číslo dielca: 535848

FESTO

raster 14mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2x3/2 otvorený/zatvorený monostabilný 2x3/2 zatvorený monostabilný 2x3/2 otvorený monostabilný 5/2 monostabilný 5/2 bistabilný 5/3 v kľudovej polohe pod tlakom 5/3 v kľudovej polohe odvetraný 5/3 v kľudovej polohe zatvorený
Štandardný menovitý prietok	600 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Elektrické ovládanie	AS-Interface
Max. počet miest na ventily	8
Max. počet tlakových zón	4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Zástavbová šírka	14 mm
Spôsob ochrany	IP65
Sieťový modul	14 mm
Typ ovládania	elektrický
Druh ventilového ostrova	12
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Skladba ventilového terminálu	modulárne a rozšíriteľné
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-5 ... 50 °C