


Filter s aktivným uhlím MS4-LFX-1/8-U

číslo dielca: 536709

FESTO

kovová, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s aktivným uhlíkom
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Pracovný tlak	0 ... 14 bar
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	360 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Teplota média	5 ... 30 °C
Obsah zvyškového oleja	0,003 mg/m ³
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	350 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	Aktivný uhlík
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádobky	Hliníkový tlakový odliatok Hliníková tvárna zliatina
Materiál okienka	PA