


jemný filter

MS6-LFM-3/8-BRM-DA-Z

číslo dielca: 536837

FESTO

1 µm-Filter, plastová nádoba s plastovým ochranným košom, ručné odpúšťanie kondenzátu, s ukazovateľom diferenciálneho tlaku, prietok sprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	1 µm
Účinnosť filtrácie	99,99 %
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Max. množstvo kondenzátu	38 cm ³
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ diferenciálneho tlaku	Optický ukazovateľ
Vstupný tlak 1	0 ... 20 bar
Štandardný menovitý prietok	700 l/min
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	2.7.3 podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	-10 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,5 mg/m ³
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	600 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	bór kremičitanové vlákna
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC