



rozbočovací ventil MS4-FRM-1/8-I-Z

číslo dielca: 536970

FESTO

s integrovaným spätným ventilom, prietok zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul s funkciou spätného ventilu
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1->2	1.200 l/min
Nominálny prietok, výstup nahor	500 l/min
Nominálny prietok, výstup nadol	500 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	160 g
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok