

Škrtiaci spätný ventil GRLA-1/8-QS-8-RS-MF-D

číslo dielca: 537073

FESTO

s drážkovanou skrutkou a zaistovacou maticou, pre veľké prietoky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné s vonkajším závitom
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	475 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	325 ... 500 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	720 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	610 ... 760 l/min
Teplota skladovania	-10 ... 40 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	5 Nm
Hmotnosť výrobku	40 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia, Dutá skrutka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia, Ryhovaná hlava	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre kyvné pripojenie	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom