


# Modulový konektor MS12-MV

číslo dielca: 537134

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Typový rad	MS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	500 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dosky	Hliníkový tlakový odliaťok
Materiál skrutiek	Oceľ