


# Konštrukčná zostava adaptéra HAPG-SD2-22

číslo dielca: 537171

FESTO

Na kombináciu uchopovača s T-vedením HGPT-16 s kyvným pohonom  
DRQD-12/16-...-FW-...



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	24 g
Materiál adaptéra	Hliník
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina