



Mikro filter MS4-LFM-1/4-AUV-DA

číslo dielca: 537214

FESTO

0,01 µm-Filter, kovová nádoba, automatické odpúšťanie kondenzátu, s ukazovateľom diferenciálneho tlaku, smer prietoku zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typový rad	MS
Veľkosť	4
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	360 l/min
Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	54 l/min
Účinnosť filtrácie	99,9999 %
Max. množstvo kondenzátu	25 ml
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,01 mg/m ³
Ukazovateľ diferenciálneho tlaku	Optický ukazovateľ
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál filtra	bór kremičitanové vlákna
Materiál nádobky	Hliníkový tlakový odliatok Hliníková tvárna zliatina
Materiál okienka	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Hmotnosť výrobku	350 g