


# rozhranie osi SPC-AIF-INC

číslo dielca: 537320

FESTO

na pripojenie magnetického inkrementálneho merača polohy



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. spotreba prúdu proporciálneho ventilu	1,1 A
Typická spotreba prúdu osového rozhrania	60 mA
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trvalá odolnosť voči rázom podľa DIN/IEC 68 Diel 2-82	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Medza únavy pri kmitavom namáhaní podľa DIN/IEC 68 Diel 2-6	Kontrolované podľa stupňa bezpečnosti 2
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	240 g
Elektrická prípojka proporciálneho ventilu	zásuvka okružhle prevedenie M9 7-pólový
Elektrická prípojka odmeriavacieho systému	8-pólový zásuvka M12 okružhle prevedenie
Elektrická prípojka AIF IN	Zástrčka okružhle prevedenie M9 5-pólový
Elektrická prípojka AIF OUT	zásuvka okružhle prevedenie M9 5-pólový