

# Oddeľovač VABD-B6-12-P-C

číslo dielca: 537516

FESTO

na vytváranie tlakových zón v zberných kanáloch 1, alebo 3 na pripojovacích lištách.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak	0,9 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiál záslepky	PA-zosilnený
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál oddeľovacieho prvku	Oceľ