

# zaslepovacia zátka QSPC18

číslo dielca: 537533

FESTO

na zaslepenie prípojov na ventiloch, alebo krycej dosky.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0,9 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	5 g
Pneumatická prípojka 1	Patróna 18 mm
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, zaslepovacia skrutka	PA-zosilnený
Materiálová informácia, rozdeľovací článok	Oceľ
Materiálová informácia: O krúžok	NBR