

Redukčný ventil s filtrom LFR-1/4-DB-7-O-MINI


číslo dielca: 537647

Výbehový typ

Výstupný tlak max. 7 bar, bez manometra, jemnosť filtra 40µ.

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Velkosť | Mini |
| Šírka | 44 mm |
| Typový rad | DB |
| Zabezpečenie ovládania | Otočné tlačítko s aretáciou |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 40 µm |
| Odtok kondenzátu | manuálne otáčavý |
| Konštrukčné vyhotovenie | Filter s redukčným ventilom bez manometra |
| Funkcia regulátora | so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom |
| Ukazovateľ tlaku | Pripravené pre G1/8 |
| Pracovný tlak Mpa | 0,15 ... 1 MPa |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Oblasť regulácie tlaku | 0,5 ... 7 bar |
| Max. tlaková hysterézia | 0,5 bar |
| Štandardný menovitý prietok | ≥ 1.200 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny |
| Teplota média | -5 ... 50 °C |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 200 g |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia s priebežným vŕtaním S upevňovacím uholníkom Voliteľný: |
| Prípojka manometra | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/4 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál otočnej hlavice | POM |
| Materiál filtra | PE |
| Materiál telesa | PA - zosilnený |
| Materiál nádoby | PC |