



redukčný ventil s filtrom LFR-1/8-DB-7-O-MINI-H

číslo dielca: 537649

FESTO

Výstupný tlak max. 7 bar, bez manometra, jemnosť filtra 40µ.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Šírka	44 mm
Typový rad	DB
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	poloautomaticky
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra
Funkcia regulátora	so sekundárnym odvodušnením so spätným prietokom
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/8
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,5 bar
Štandardný menovitý prietok	≥ 700 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	200 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s priebežným vŕtaním S upevňovacím uholníkom
Prípojka manometra	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia, otočný hlava	POM
Materiálová informácia pre filter	PE
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený
Materiálová informácia pre šálku	PC