

# Prijímač SOEG-E-M18W-PA-S-2L


číslo dielca: 537696

Výbehový typ

okružla konštrukcia, s uhlovým lúčom 90°.

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                       | Hodnota                                 |
|---|---|
| Typ   | okružly                                 |
| Vyhovuje predpisu                           | EN 60947-5-2                            |
| Osvedčenie                                  | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)       |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EU-EMV                   |
| meraná veličina                             | Pozícia                                 |
| princíp merania                             | Optoelektronický                        |
| metóda merania                              | Jednocestná svetelná závara<br>Prijímač |
| Dosah                                       | 20.000 mm                               |
| Teplota okolia                              | -25 ... 55 °C                           |
| Spínací výstup                              | PNP                                     |
| Funkcia spínacieho prvku                    | Antivalent                              |
| Max. spínacia frekvencia                    | 1.000 Hz                                |
| Max. výstupný prúd                          | 200 mA                                  |
| Pokles napätia                              | ≤ 2 V                                   |
| Odolnosť voči skratu                        | taktovací                               |
| Rozsah pracovného napätia DC                | 10 ... 36 V                             |
| Činiteľ zvlnenia                            | 20 %                                    |
| Prúd naprázdno                              | 10 mA                                   |
| Ochrana proti prepólovaniu                  | pre všetky elektrické prípojky          |
| Elektrická prípojka                         | 4-pólový<br>M12x1<br>Zástrčka           |
| Velkosť                                     | M18x1                                   |
| Typ upevnenia                               | s kontramaticou                         |
| Uťahovací krútiaci moment                   | 20 Nm                                   |
| Hmotnosť výrobku                            | 57 g                                    |
| Materiál telesa                             | Mosadz<br>chrómované                    |
| Materiál prevlečnej matice                  | Mosadz<br>chrómované                    |
| Ukazovateľ prevádzkového stavu              | žltá LED                                |
| Záložný prevádzkový displej                 | zelená LED                              |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 55 °C                            |
| Spôsob ochrany                              | IP65<br>IP67                            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 1 - Nízke zaťaženie koróziou            |
| LABS - konformita                           | VDMA24364-B2-L                          |