

Kyvná príruha SNCL-12

číslo dielca: 537790

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
podľa normy	ISO 21287
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované