



Fieldbus adaptér FBA-PB-SUB-9-3XM12

číslo dielca: 537934

Výbehový typ

[pre pripojenie na PROFIBUS.](#)

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	PROFIBUS
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	9
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	7
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia Prípoj zbernice - vstup (A), prípoj zbernice - výstup (B), napájanie zbernice (C)
Elektrický prípoj 2, tvar	rund (A), (B), (C)
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka (A), zásuvka (B), zástrčka (C)
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy (A), (B), (C)
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dĺžka kábla	0,11 m
Priemer kábla	6 mm
Káblové usporiadanie	7x0,14 tienený
Nominálny prierez vodiča	0,14 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Materiálový údaj	zahřňa látky obsahujúce LABS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Material cable sheath	TPE-U(PUR)