

Prípojacie vedenie NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

číslo dielca: 538223

FESTO

pre multipólový prípoj na ventilových termináloch VTUB, so Sub-D konektorom, 15 pin.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	4-40 UNC-2B
Hmotnosť výrobku	670 g
Elektrický prípoj 1	Zásuvka Sub-D, 25-pin
Elektrický prípoj 2	voľný koniec, 15-žil
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Min. polomer ohybu kábla	90 mm
Priemer kábla	9 mm
Káblové usporiadanie	15x0,34
Spôsob ochrany	IP65 IP67 zmontované
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PBT
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál tesnení	TPE-O