

Prípojacie vedenie NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

číslo dielca: 538227

FESTO

pre multipólový prípoj na ventilových termináloch VTUB, so Sub-D konektorom, 25 pin.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|-------------------------------|
| Typ upevnenia | 4-40 UNC-2B |
| Hmotnosť výrobku | 1.750 g |
| Elektrický prípoj 1 | Zásuvka Sub-D, 25-pin |
| Elektrický prípoj 2 | voľný koniec, 25-žil |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Dĺžka kábla | 10 m |
| Vlastnosť vedenia | Štandardný |
| Min. polomer ohybu kábla | 105 mm |
| Priemer kábla | 10,5 mm |
| Káblové usporiadanie | 20x0,25+5x0,34 |
| Spôsob ochrany | IP65 IP67 zmontované |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 50 °C |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK RoHS predpisov |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| Materiál izolácie kábla | PVC |
| Materiál telesa | PBT |
| Materiál prevlečnej matice | PA |
| Materiál tesnení | TPE-O |